

OCDC Gancho para techo



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un orificio de montaje móvil

Se fija a la cubierta metálica sin tener que perforar o taladrar orificios

Se asegura entre la superposición de dos láminas de acero


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Materia	Acabado	Tamaño de taladro (HS)	Espesor del reborde (FT)	B
OCDC68MM	160700	Acero	nVent CADDY Armour	6.8 mm	1.0 - 2.5 mm	54 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	C	X	Carga estática
OCDC68MM	160700	46 mm	13 x 8.5 mm	400N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

