

PBF Placa base de dos orificios para tubo roscado

CARACTERÍSTICAS

Para servicios de peso intermedio con dos orificios y una tuerca/adaptador



Material: Acero
Acabado: Electro galvanizado


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Rosca (G)	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A
PBT050L120	587120	1/2"	120mm	40 mm	4 mm	81 mm
PBT050L80	587125	1/2"	80mm	30 mm	3 mm	50 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	C
PBT050L120	587120	18 mm	11 mm
PBT050L80	587125	18 mm	9 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

