

Bandeja de rejilla PEMSA



La bandeja de rejilla PEMSA es la columna vertebral del sistema de bandeja de rejilla PEMSA. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación segura que cumple con los códigos y las normas del sector para cables de alto desempeño. El diseño inteligente permite al instalador maximizar la eficiencia en campo con el empalme integrado Rejiband Rapide.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Sistema innovador de instalación Rejiband Rapide

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica



ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT100X100BA	823011	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100 mm
WBT100X100BG	823012	Negro	Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X100EG	823010		Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X100S4	823013		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100 mm
WBT100X150BA	823021	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100 mm
WBT100X150BG	823022	Negro	Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X150EG	823020		Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X150S4	823023		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura(H)
WBT100X200BA	823031	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100 mm
WBT100X200BG	823032	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X200EG	823030		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X200S4	823033		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100 mm
WBT100X300BA	823041	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100 mm
WBT100X300BG	823042	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X300EG	823040		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X300S4	823043		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100 mm
WBT100X400BA	823051	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100 mm
WBT100X400BG	823052	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X400EG	823050		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X400S4	823053		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100 mm

Table 2/6

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT100X450BA	823081	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100 mm
WBT100X450BG	823082	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X450EG	823080		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X500BA	823061	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100 mm
WBT100X500BG	823062	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X500EG	823060		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X500S4	823063		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100 mm
WBT100X600BA	823071	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura(H)
WBT100X600BG	823072	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X600EG	823070		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100 mm
WBT100X600S4	823073		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100 mm
WBT150X200BA	825031	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150 mm
WBT150X200BG	825032	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X200EG	825030		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X200S4	825033		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150 mm
WBT150X300BA	825041	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150 mm
WBT150X300BG	825042	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X300EG	825040		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X300S4	825043		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150 mm
WBT150X400BA	825051	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150 mm

Table 3/6

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT150X400BG	825052	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X400EG	825050		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X400S4	825053		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150 mm
WBT150X450BA	825081	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150 mm
WBT150X450BG	825082	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X450EG	825080		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X450S4	825083		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150 mm
WBT150X500BA	825061	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura(H)
WBT150X500BG	825062	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X500EG	825060		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X500S4	825063		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150 mm
WBT150X600BA	825071	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150 mm
WBT150X600BG	825072	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X600EG	825070		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X600S4	825073		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150 mm
WBT150X900BA	825091	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150 mm
WBT150X900BG	825092	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT150X900EG	825090		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150 mm
WBT35X100BA	821011	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35 mm
WBT35X100EG	821010		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35 mm

Table 4/6

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT35X100S4	821013		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35 mm
WBT35X150BA	821021	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35 mm
WBT35X150EG	821020		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35 mm
WBT35X150S4	821023		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35 mm
WBT35X200BA	821031	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35 mm
WBT35X200EG	821030		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35 mm
WBT35X200S4	821033		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35 mm
WBT35X300BA	821041	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura(H)
WBT35X300EG	821040		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35 mm
WBT35X300S4	821043		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35 mm
WBT35X400BA	821051	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35 mm
WBT35X400EG	821050		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35 mm
WBT35X400S4	821053		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35 mm
WBT35X60BA	821001	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35 mm
WBT35X60EG	821000		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35 mm
WBT35X60S4	821003		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35 mm
WBT60X100BA	820011	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60 mm
WBT60X100BG	820012	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X100EG	820010		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X100S4	820013		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60 mm

Table 5/6

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT60X150BA	820021	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60 mm
WBT60X150BG	820022	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X150EG	820020		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X150S4	820023		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60 mm
WBT60X200BA	820031	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60 mm
WBT60X200BG	820032	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X200EG	820030		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X200S4	820033		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura(H)
WBT60X300BA	820041	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60 mm
WBT60X300BG	820042	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X300EG	820040		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X300S4	820043		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60 mm
WBT60X400BA	820051	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60 mm
WBT60X400BG	820052	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X400EG	820050		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X400S4	820053		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60 mm
WBT60X450BA	820081	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60 mm
WBT60X450BG	820082	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X450EG	820080		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X500BA	820061	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60 mm

Table 6/6

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT60X500BG	820062	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X500EG	820060		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X500S4	820063		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60 mm
WBT60X600BA	820075	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60 mm
WBT60X600BG	820076	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X600EG	820074		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X600S4	820077		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60 mm
WBT60X60BA	820001	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60 mm
WBT60X60BG	820002	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura(H)
WBT60X60EG	820000		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60 mm
WBT60X60S4	820003		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60 mm

Table 1/6

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT100X100BA	823011	100 mm	3.27 kg	
WBT100X100BG	823012	100 mm	3.27 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X100EG	823010	100 mm	3.27 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X100S4	823013	100 mm	3.27 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150BA	823021	150 mm	3.45 kg	
WBT100X150BG	823022	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150EG	823020	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150S4	823023	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X200BA	823031	200 mm	4.14 kg	
WBT100X200BG	823032	200 mm	4.14 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X200EG	823030	200 mm	4.14 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X200S4	823033	200 mm	4.14 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300BA	823041	300 mm	6.15 kg	
WBT100X300BG	823042	300 mm	6.15 kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300EG	823040	300 mm	6.15 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X300S4	823043	300 mm	6.15 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X400BA	823051	400 mm	7.23 kg	
WBT100X400BG	823052	400 mm	7.23 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT100X400EG	823050	400 mm	7.23 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400S4	823053	400 mm	7.23 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Table 2/6

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT100X450BA	823081	450 mm	7.44 kg	
WBT100X450BG	823082	450 mm	7.44 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X450EG	823080	450 mm	7.44 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500BA	823061	500 mm	8.34 kg	
WBT100X500BG	823062	500 mm	8.34 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500EG	823060	500 mm	8.34 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X500S4	823063	500 mm	8.34 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X600BA	823071	600 mm	9.42 kg	
WBT100X600BG	823072	600 mm	9.42 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X600EG	823070	600 mm	9.42 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X600S4	823073	600 mm	9.42 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X200BA	825031	200 mm	6.01 kg	
WBT150X200BG	825032	200 mm	6.01 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X200EG	825030	200 mm	6.01 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X200S4	825033	200 mm	6.01 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300BA	825041	300 mm	7.29 kg	
WBT150X300BG	825042	300 mm	7.29 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300EG	825040	300 mm	7.29 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300S4	825043	300 mm	7.29 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400BA	825051	400 mm	8.47 kg	

Table 3/6

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT150X400BG	825052	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400EG	825050	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400S4	825053	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450BA	825081	450 mm	8.68 kg	
WBT150X450BG	825082	450 mm	8.68 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450EG	825080	450 mm	8.68 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450S4	825083	450 mm	8.68 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500BA	825061	500 mm	9.7 kg	
WBT150X500BG	825062	500 mm	9.7 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500EG	825060	500 mm	9.7 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500S4	825063	500 mm	9.7 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600BA	825071	600 mm	10.65 kg	
WBT150X600BG	825072	600 mm	10.65 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600EG	825070	600 mm	10.65 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600S4	825073	600 mm	10.65 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X900BA	825091	900 mm	15.98 kg	
WBT150X900BG	825092	900 mm	15.98 kg	
WBT150X900EG	825090	900 mm	15.98 kg	
WBT35X100BA	821011	100 mm	1.62 kg	
WBT35X100EG	821010	100 mm	1.62 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Table 4/6

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT35X100S4	821013	100 mm	1.61 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X150BA	821021	150 mm	1.76 kg	
WBT35X150EG	821020	150 mm	1.76 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X150S4	821023	150 mm	2.12 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X200BA	821031	200 mm	2.5 kg	
WBT35X200EG	821030	200 mm	2.5 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT35X200S4	821033	200 mm	3.04 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X300BA	821041	300 mm	3.42 kg	
WBT35X300EG	821040	300 mm	3.42 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X300S4	821043	300 mm	4.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X400BA	821051	400 mm	4.29 kg	
WBT35X400EG	821050	400 mm	4.29 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X400S4	821053	400 mm	5.22 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X60BA	821001	60 mm	1.2 kg	
WBT35X60EG	821000	60 mm	1.2 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X60S4	821003	60 mm	1.19 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X100BA	820011	100 mm	2.43 kg	
WBT60X100BG	820012	100 mm	2.43 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X100EG	820010	100 mm	2.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X100S4	820013	100 mm	2.43 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Table 5/6

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT60X150BA	820021	150 mm	2.6 kg	
WBT60X150BG	820022	150 mm	2.6 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X150EG	820020	150 mm	2.6 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150S4	820023	150 mm	2.6 kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X200BA	820031	200 mm	3.33 kg	
WBT60X200BG	820032	200 mm	3.33 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X200EG	820030	200 mm	3.33 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT



Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT60X200S4	820033	200 mm	3.33 kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300BA	820041	300 mm	5.13 kg	
WBT60X300BG	820042	300 mm	5.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X300EG	820040	300 mm	5.13 kg	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X300S4	820043	300 mm	5.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400BA	820051	400 mm	6.21 kg	
WBT60X400BG	820052	400 mm	6.21 kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400EG	820050	400 mm	6.21 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X400S4	820053	400 mm	6.21 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X450BA	820081	450 mm	6.39 kg	
WBT60X450BG	820082	450 mm	6.39 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X450EG	820080	450 mm	6.39 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X500BA	820061	500 mm	7.35 kg	

Table 6/6

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT60X500BG	820062	500 mm	7.35 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500EG	820060	500 mm	7.35 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500S4	820063	500 mm	7.35 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600BA	820075	600 mm	8.43 kg	
WBT60X600BG	820076	600 mm	8.43 kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600EG	820074	600 mm	8.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X600S4	820077	600 mm	8.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60BA	820001	60 mm	2.32 kg	

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT60X60BG	820002	60 mm	2.32 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X60EG	820000	60 mm	2.32 kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X60S4	820003	60 mm	2.32 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

