


Salida de cable de bandeja de rejilla PEMSA

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación

Permite un ajuste sencillo del ángulo de salida (de 0 a 90 grados)



Material: Acero




ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Acabado	Longitud (L)	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)
WBTCBLOUT	820800		Pregalvanizado	216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUTBA	820801	Negro		216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Certificaciones
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL
WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

