

Soporte central rápido de bandeja de rejilla PEMSA



CARACTERÍSTICAS

Ideal para bandejas de hasta 200 mm de ancho

Acceso de carga lateral para la instalación de cables

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra
IEC 61537




ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)
WBTQCTSPRTM10	820425	Acero	Electro galvanizado	59mm	35 mm	5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática
WBTQCTSPRTM10	820425	8 - 10 mm	833N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

