


Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA



CARACTERÍSTICAS

Característica de conexión rápida y fácil de usar

Sin herrajes adicionales

Funciona con una amplia gama de tamaños y configuraciones de bandejas


Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Longitud (L)	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)	Altura (H)	Diámetro (Ø)
WBTQSPL45BG	820721	Negro	97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm	4.0 - 4.5 mm
WBTQSPL45EG	820720		97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm	4.0 - 4.5 mm
WBTQSPL5BG	820723	Negro	97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm	5 mm
WBTQSPL5EG	820722		97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm	5 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

