

Mordaza de cable/tubo



CARACTERÍSTICAS

La terminación roscada cautiva minimiza la necesidad de herrajes adicionales

Con el soporte para letreros UNICBAND y el retén Ficoband, se pueden realizar fijaciones al tubo y al poste

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	NB/D N	Diámetro exterior (OD)	Anchura (W)
CR037HD	336300	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	10	16 - 20 mm	16 mm
CR037S4	336400	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		10	16 - 20 mm	16 mm
CR050HD	336310	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	15	20 - 25 mm	16 mm
CR050S4	336410	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		15	20 - 25 mm	16 mm
CR075HD	336320	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR075S4	336420	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR087HD	336322	Acero	Caliente-inmersión galvanizada		32 - 34 mm	16 mm
CR100HD	336330	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	25	33.7 - 38 mm	20 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	NB/D N	Diámetro exterior (OD)	Anchura (W)
CR100S4	336430	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR125HD	336340	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR125S4	336440	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR150HD	336350	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	40	47 - 51 mm	20 mm
CR150S4	336450	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		40	47 - 51 mm	20 mm
CR200HD	336360	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	50	59.2 - 63.5 mm	20 mm
CR200S4	336460	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		50	59.2 - 63.5 mm	20 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)
CR037HD	336300	125N	550N
CR037S4	336400	125N	550N
CR050HD	336310	125N	550N
CR050S4	336410	125N	550N
CR075HD	336320	125N	550N
CR075S4	336420	125N	550N
CR087HD	336322	125N	550N
CR100HD	336330	250N	550N
CR100S4	336430	250N	550N
CR125HD	336340	250N	550N
CR125S4	336440	250N	550N
CR150HD	336350	250N	550N
CR150S4	336450	250N	550N
CR200HD	336360	250N	550N
CR200S4	336460	250N	550N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

