

Soporte de letrero para poste circular, dos orificios



CARACTERÍSTICAS


El diseño de la pata ensanchada proporciona un ajuste seguro al sujetar cada pata en su lugar

Soporte de fijación para Fixoband

Tuercas y arandelas de acero inoxidable incluidas

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Tipo de taladro	A	B
FXB22S2	350120	Acero inoxidable 302 (EN 1,4324)	M8	Roscado	20 mm	38 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

