

SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC



CARACTERÍSTICAS

Incluye bordes brillantes para proteger el tubo

Clasificado para usarse con tubos de rociadores contra incendios de CPVC

Coloca al tubo a una distancia de 38 mm desde la superficie de montaje, lo cual elimina la necesidad de bloques espaciadores de madera

Se puede montar en posiciones vertical y horizontal en concreto, acero y madera

Cumple con el requerimiento estricto de empuje vertical UL® 203

Certificación UL® como colgador y sujetador de tubo

Cumple con los requerimientos de carga estática NFPA® 13

Incluye tornillos para montaje

Se pueden utilizar con la tuerca de respaldo 3TW en instalaciones de viguetas de celosía de madera mixta

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero



ESPECIFICACIONES



Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	Tamaño de taladro (HS)	A	B	C
SOSR125	597807	32	5.1 mm	84 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR075	597805	20	5.1 mm	68 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR150	597808	40	5.1 mm	98 mm	114 mm	25.4 mm
SOSR100	597806	25	5.1 mm	75 mm	94 mm	25.4 mm
SOSR200	597809	50	5.1 mm	102 mm	133 mm	25.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Separación entre ganchos
SOSR125	597807	1.61 mm	1.95 m Max
SOSR075	597805	1.3 mm	1.65 m Max
SOSR150	597808	1.61 mm	2.1 m Max
SOSR100	597806	1.3 mm	1.8 m Max
SOSR200	597809	1.61 mm	2.4 m Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

