


# Cruce Speedway de bandeja de escalera



## CARACTERÍSTICAS

Crea un cruce de 4 direcciones para bandeja de cable

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK

Bordes de seguridad protegen los cables durante la instalación

El perfil lateral ranurado, eliminando la perforación en obra para el corte a medida

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537


Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica

**Material:** Acero  
**Acabado:** Caliente-inmersión galvanizada



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | A       | B      | C       | D     | E      |
|--------------------|--------------------|-------------|---------|--------|---------|-------|--------|
| CL110X150ECHD      | 840800             | 150 mm      | 900 mm  | 530 mm | 771 mm  | 80 mm | 110 mm |
| CL110X300ECHD      | 840810             | 300 mm      | 1050 mm | 530 mm | 983 mm  | 80 mm | 110 mm |
| CL110X450ECHD      | 840820             | 450 mm      | 1200 mm | 530 mm | 1195 mm | 80 mm | 110 mm |
| CL110X600ECHD      | 840830             | 600 mm      | 1350 mm | 530 mm | 1407 mm | 80 mm | 110 mm |
| CL110X750ECHD      | 840840             | 750 mm      | 1500 mm | 530 mm | 1619 mm | 80 mm | 110 mm |
| CL110X900ECHD      | 840850             | 900 mm      | 1650 mm | 530 mm | 1831 mm | 80 mm | 110 mm |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

