

Clip de viga de canal strut



CARACTERÍSTICAS

Clip de viga para sujetar el costado abierto del canal strut a una viga

Apto para todos los canales strut

Requiere instalación en pares

Fijador a estructura a las vigas para soportar el nVent CADDY Eristrut

Se probó según la especificación de FM®

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de taladro (HS)	Longitud (L)
ZT605HD	313260	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605	388080	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605S6	387190	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		16 mm Max	13 mm	49mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Anchura (W)	Carga estática	Tornillo incluido
ZT605HD	313260	6 mm	40 mm	2040N	Sí
ZTA605	388080	6 mm	40 mm	2040N	No
ZTA605S6	387190	6 mm	40 mm	2040N	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas indicadas se basan en una instalación con herrajes M12 (1/2 in) y un canal strut tipo A.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

