


TBHS Fijación de ducto circular flexible con reductor de sonidos, en forma de V

CARACTERÍSTICAS

Incluye orificios para conexión de remache



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Tamaño de taladro 3 (HS3)
TBHS	597575	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	8.4 mm	8.5 mm	4.2mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	X
TBHS	597575	95 mm	40 mm	2 mm	8.5 x 20 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

