

Barra telescópica para cajas con orificios para pistola de tornillos



La barra telescópica para cajas con orificios para pistola de tornillos nVent CADDY es un soporte versátil y robusto inspirado por los instaladores del Reino Unido para fijar de forma segura las cajas eléctricas a los montantes de la pared. Su perfil de ingeniería garantiza una conexión extra robusta y duradera a la caja y a los montantes, a la vez que requiere una cantidad mínima de tornillos. Disponible en dos tamaños, la barra se adapta a la mayoría de las distancias entre montantes sin necesidad de retrabajo complicado y laborioso.

CARACTERÍSTICAS

Engineered profile with a recessed cavity to provide extra sturdy connection to the box and prevent loosening over time, even with short 12 mm-long self-tapping screws

Improved design only requires a single screw per tab and two screws per box, saving up to 30% of installation time

Can mount multiple boxes

Notched and marked for easy identification and bending, tailored to UK market box depths

Improved design with stamped mm markings and pilot holes accelerates precise box conduit mounting between studs

V cut-out and line of pilot holes indicates a bar's center for a fast bracket leveling using a laser level

Pilot holes allow easy box attachment with a screwdriver

Requires only a screw gun to install

Can be mounted to face or inside of stud using a single screw per tab

Adjustable for non-standard stud spacing

Interlocking tab prevents accidental disassembly

Unique, one-piece, break apart design

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Separación entre montantes	Profundidad de la caja
TSGB1624UK	187202	355 - 655 mm	25mm, 35mm, 47mm
TSGB812UK	187201	200 - 350 mm	25mm, 35mm, 47mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

