


Inserto para bandeja de cable



CARACTERÍSTICAS

Para instalar clips para conducto en bandejas de cable con ranuras

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura	A	B	C
SCEDV	800035	Nylon	-20 to 85 °C	20 mm	11 mm	16 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	D	E	Espesor (T)
SCEDV	800035	6 mm	6 - 9 mm	0.50 - 1.1 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

