


Perno en U

CARACTERÍSTICAS

Incluye cuatro tuercas



ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)	Altura (H)
UB4N049M8	599160	Acero	Electrogalvanizado	49 mm	40	M8	78 mm
UB4N090M10	599190	Acero	Electrogalvanizado	90 mm	80	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	Acero	Electrogalvanizado	160 mm		M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		160 mm		M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		219 mm	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	Acero	Electrogalvanizado	219 mm	200	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	Acero	Electrogalvanizado	273 mm	250	M16	331 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)	Altura (H)
UB4N323M10	599343	Acero	Electrogalvanizado	323 mm	300	M10	389 mm
UB4N30M6EG	599405	Acero	Electrogalvanizado	30 mm	20	M6	60 mm
UB4N30M6S6	599490	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		30 mm	20	M6	60 mm
UB4N36M8EG	599410	Acero	Electrogalvanizado	36 mm	25	M8	70 mm
UB4N36M8S6	599495	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		36 mm	25	M8	70 mm
UB4N46M6S6	599510	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		46 mm	32	M6	80 mm
UB4N52M8S6	599515	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		52 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8S6	599520	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		65 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8EG	599430	Acero	Electrogalvanizado	74 mm	65	M8	120 mm
UB4N118M10EG	599445	Acero	Electrogalvanizado	118 mm	100	M10	140 mm
UB4N118M10S6	599535	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		118 mm	100	M10	165 mm
UB4N146M12EG	599450	Acero	Electrogalvanizado	146 mm	125	M12	200 mm
UB4N146M12S6	599540	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		146 mm	125	M12	200 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)	Altura (H)
UB4N168M12EG	599455	Acero	Electrogalvanizado	168 mm		M12	220 mm
UB4N168M12S6	599545	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		168 mm		M12	220 mm
UB4N172M16EG	599460	Acero	Electrogalvanizado	172 mm	150	M16	240 mm
UB4N172M16S6	599550	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		172 mm	150	M16	240 mm
UB4N224M12S6	599555	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		224 mm	200	M12	295 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Tamaño de la varilla (RS)	Altura (H)
UB4N224M16EG	599470	Acero	Electrogalvanizado	224 mm	200	M16	295 mm
UB4N23M6S6	599485	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		23 mm	10	M6	50 mm
UB4N278M16EG	599475	Acero	Electrogalvanizado	278 mm	250	M16	350 mm
UB4N278M16S6	599560	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		278 mm	250	M16	350 mm
UB4N329M16EG	599480	Acero	Electrogalvanizado	345 mm	300	M16	400 mm
UB4N329M16S6	599565	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		345 mm	300	M16	400 mm
UB4N46M6EG	599415	Acero	Electrogalvanizado	42 mm	32	M8	80 mm
UB4N52M8EG	599420	Acero	Electrogalvanizado	49 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8EG	599425	Acero	Electrogalvanizado	60 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8S6	599525	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		74 mm	65	M8	120 mm
UB4N94M10EG	599440	Acero	Electrogalvanizado	94 mm	80	M10	140 mm
UB4N94M10S6	599530	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		94 mm	80	M10	140 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

