

Ménsula de canal en U, perforada con soporte

CARACTERÍSTICAS

Ménsula de perfil en U con soporte

Diseño perforado/ranurado



Material: Acero
Acabado: Caliente-inmersión galvanizada


ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
CUCS0250HD	312110	250mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0300HD	312120	300mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0400HD	312140	400mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0500HD	312160	500mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0600HD	312170	600mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0800HD	312180	800mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1000HD	312190	1000mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1300HD	312195	1300mm	400 mm	40 mm	13 mm

A: 30 mm
B: 30 mm
C: 50 mm
D: 11 mm
E: 36 mm
Espesor (T): 3 mm

Diámetro (Ø): 11 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

