

# Clip de sujeción universal, ranurado



## CARACTERÍSTICAS

Diseño ranurado ideal para fijar a varilla roscada ya montada en trapecios

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

**Material:** Acero  
**Acabado:** Electro galvanizado




## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño del refuerzo | Tamaño de la varilla (RS) | Espesor (T) |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| CSBURCR12          | 402202             | #12, #18            | 12                        | 4.27 mm     |
| CSBURCR38          | 402201             | #12, #18            | 10                        | 4.27 mm     |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se incluye miembro de arriostramiento.

| Cargas UL    |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
| CSBURCR38    | CSB12CBL                    | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                    | 3434 N             |
| CSBURCR12    | CSB12CBL                    | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                    | 3434 N             |
| CSBURCR58    | CSB12CBL                    | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                    | 3434 N             |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

