


Wire Basket Tray C Bracket



Engineered for efficiency and adaptability, the nVent CADDY Wire Basket Tray C Bracket is a fast and simple component of modern cable management systems. Designed to streamline installation processes, this bracket excels in both hard-ceiling and two-tier wall mounting scenarios, offering contractors a reliable and time-saving solution for complex environments

The C Bracket ensures that high-performance, low-voltage and data cables are securely supported with minimal effort. Simply pair with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support or nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and quickly fasten it to the wire basket tray to create a robust framework for layered tray runs. This combination not only enhances structural integrity but also provides the flexibility needed for multi-tiered installations, accommodating evolving infrastructure demands without compromising safety or performance.

CARACTERÍSTICAS

Easy-to-use quick connect feature

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice

Side load access for cable installation

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for simple cable installation

Material: Acero
Acabado: Electrogalvanizado





ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Longitud 1 (L1)	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
WBTCBRKT12		200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	139.7 mm	7.137 mm	1.025 kg
WBTCBRKT12BA	Negro	200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	139.7 mm	7.137 mm	1.025 kg

Número de catálogo	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Longitud 1 (L1)	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
WBTCBRKT18		200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	139.7 mm	7.137 mm	1.27 kg
WBTCBRKT18BA	Negro	200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	139.7 mm	7.137 mm	1.27 kg
WBTCBRKT4		200.03 mm	41.4 mm	151.917m m	139.7 mm	7.137 mm	0.708 kg
WBTCBRKT4BA	Negro	200.03 mm	41.4 mm	151.917m m	139.7 mm	7.137 mm	0.708 kg
WBTCBRKT6		200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	139.7 mm	7.137 mm	0.789 kg
WBTCBRKT6BA	Negro	200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	139.7 mm	7.137 mm	0.789 kg
WBTCBRKT8		200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	139.7 mm	7.137 mm	0.866 kg
WBTCBRKT8BA	Negro	200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	139.7 mm	7.137 mm	0.866 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

