

Wire Basket Tray Ceiling Support



In the evolving landscape of cable management, the nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple and efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations. Engineered for simplicity and strength, this support solution not only anchors wire basket trays securely to the ceiling but also doubles as a splice point—making it a dual-function component that enhances both structural integrity and installation efficiency.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

CARACTERÍSTICAS

Use as a center support or support provisioned from both ends

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod

Material: Acero




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Acabado	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
WBTCLSPRT12	Electrogalvanizado		15.75 mm	41.4 mm	388.417m m	13.49 mm	0.499 kg
WBTCLSPRT12BA	Electrogalvanizado	Negro	15.75 mm	41.4 mm	388.417m m	13.49 mm	0.499 kg
WBTCLSPRT18	Electrogalvanizado		15.75 mm	41.4 mm	538.226m m	13.49 mm	0.726 kg

Número de catálogo	Acabado	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
WBTCLSPRT18BA	Electrogalvanizado	Negro	15.75 mm	41.4 mm	538.226m m	13.49 mm	0.726 kg
WBTCLSPRT24	Electrogalvanizado		15.75 mm	41.4 mm	688.442m m	13.49 mm	0.862 kg
WBTCLSPRT24BA	Electrogalvanizado	Negro	15.75 mm	41.4 mm	688.442m m	13.49 mm	0.862 kg
WBTCLSPRT6	Pregalvanizado		15.75 mm	41.4 mm	238.404m m	13.49 mm	0.249 kg
WBTCLSPRT6BA	Pregalvanizado	Negro	15.75 mm	41.4 mm	238.404m m	13.49 mm	0.249 kg
WBTCLSPRT8	Pregalvanizado		15.75 mm	41.4 mm	288.392m m	13.49 mm	0.363 kg
WBTCLSPRT8BA	Pregalvanizado	Negro	15.75 mm	41.4 mm	288.392m m	13.49 mm	0.363 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

