


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

CARACTERÍSTICAS

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


Color: Negro
Material: Polímero

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Laterales incluidos	Peso por unidad
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	No	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	No	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	No	0.06 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	No	0.09 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	No	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Sí	0.08 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Sí	0.11 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Sí	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Sí	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Sí	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Sí	0.06 kg
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Sí	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Sí	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Sí	0.13 kg
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Sí	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Sí	0.06 kg

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Laterales incluidos	Peso por unidad
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Sí	0.07 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Sí	0.12 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Sí	0.16 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Sí	0.18 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

