

Wire Basket Tray PreForm Tee



The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Tee delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.

Additionally, the PreForm Tee significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.

CARACTERÍSTICAS

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling

Routes cable systems in two or three directions

Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems

Material: Acero
Acabado: Pregalvanizado;Poliuretano



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Radio (R)	Peso por unidad
WBTT2X12		50.8 mm	515.62 mm	711.2mm	19.05 mm	94.64m m	2.722 kg
WBTT2X12BA	Negro	50.8 mm	515.62 mm	711.2mm	19.05 mm	94.64m m	2.722 kg
WBTT2X18		50.8 mm	668.02 mm	863.6mm	19.05 mm	94.64m m	4.536 kg
WBTT2X18BA	Negro	50.8 mm	668.02 mm	863.6mm	19.05 mm	94.64m m	4.536 kg

Número de catálogo	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Radio (R)	Peso por unidad
WBTT2X24		50.8 mm	817.88 mm	1013.46m m	19.05 mm	94.64m m	7.257 kg
WBTT2X24BA	Negro	50.8 mm	817.88 mm	1013.46m m	19.05 mm	94.64m m	7.257 kg
WBTT2X4		50.8 mm	317.5 mm	513.08mm		94.64m m	0.454 kg
WBTT2X4BA	Negro	50.8 mm	317.5 mm	513.08mm		94.64m m	0.454 kg
WBTT2X6		50.8 mm	365.76 mm	561.34mm		94.64m m	1.361 kg
WBTT2X6BA	Negro	50.8 mm	365.76 mm	561.34mm		94.64m m	1.361 kg
WBTT2X8		50.8 mm	416.56 mm	612.14mm		94.64m m	1.814 kg
WBTT2X8BA	Negro	50.8 mm	416.56 mm	612.14mm		94.64m m	1.814 kg
WBTT6X6		152.39999999999998 mm					
WBTT2X4S4		50.8 mm					
WBTT4X12		101.6 mm					
WBTT4X12BA	Negro	101.6 mm					
WBTT4X18		101.6 mm					
WBTT4X18BA	Negro	101.6 mm					
WBTT4X24		101.6 mm					
WBTT4X24BA	Negro	101.6 mm					

Table 2/2

Número de catálogo	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Radio (R)	Peso por unidad
WBTT4X4		101.6 mm					
WBTT4X4BA	Negro	101.6 mm					
WBTT4X6		101.6 mm					
WBTT4X6BA	Negro	101.6 mm					
WBTT6X12		152.4 mm					

Número de catálogo	Color	Altura(H)	Anchura(W)	Longitud(L)	Tamaño de taladro(HS)	Radio(R)	Peso por unidad
WBTT6X12BA	Negro	152.4 mm					
WBTT6X18		152.4 mm					
WBTT6X18BA	Negro	152.4 mm					
WBTT6X24		152.4 mm					
WBTT6X24BA	Negro	152.4 mm					
WBTT6X36		152.4 mm					

DIAGRAMAS

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

