


Wire Basket Tray, Round Wire



The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.

CARACTERÍSTICAS

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic

UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required

T-Weld edge wire for cable and installer protection

Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification



ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)
WBT2X12	Acero	Pregalvanizado		50 mm	300	3000mm
WBT2X12BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	50 mm	300	3000mm
WBT2X12EG	Acero	Electro galvanizado		50 mm	300	3000mm
WBT2X18	Acero	Pregalvanizado		50 mm	450	3000mm
WBT2X18BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	50 mm	450	3000mm
WBT2X18EG	Acero	Pregalvanizado		50 mm	450	3000mm
WBT2X24	Acero	Pregalvanizado		50 mm	600	3000mm
WBT2X24BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	50 mm	600	3000mm
WBT2X24EG	Acero	Pregalvanizado		50 mm	600	3000mm
WBT2X4	Acero	Pregalvanizado		50 mm	100	3000mm
WBT2X4BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	50 mm	100	3000mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)
WBT2X4EG	Acero	Pregalvanizado		50 mm	100	3000mm
WBT2X6	Acero	Pregalvanizado		50 mm	150	3000mm
WBT2X6BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	50 mm	150	3000mm
WBT2X6EG	Acero	Electro galvanizado		50 mm	150	3000mm
WBT2X8	Acero	Pregalvanizado		50 mm	200	3000mm
WBT2X8BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	50 mm	200	3000mm
WBT2X8EG	Acero	Electro galvanizado		50 mm	200	3000mm
WBT4X12	Acero	Pregalvanizado		100 mm	300	3000mm
WBT4X12BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	100 mm	300	3000mm

Table 2/3

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)
WBT4X12EG	Acero	Electro galvanizado		100 mm	300	3000mm
WBT4X18	Acero	Pregalvanizado		100 mm	450	3000mm
WBT4X18BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	100 mm	450	3000mm
WBT4X18EG	Acero	Electro galvanizado		100 mm	450	3000mm
WBT4X24	Acero	Pregalvanizado		100 mm	600	3000mm
WBT4X24BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	100 mm	600	3000mm
WBT4X24EG	Acero	Electro galvanizado		100 mm	600	3000mm
WBT4X4	Acero	Pregalvanizado		100 mm	100	3000mm
WBT4X4BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	100 mm	100	3000mm
WBT4X4EG	Acero	Electro galvanizado		100 mm	100	3000mm
WBT4X6	Acero	Pregalvanizado		100 mm	150	3000mm
WBT4X6BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	100 mm	150	3000mm
WBT4X6EG	Acero	Electro galvanizado		100 mm	150	3000mm
WBT6X12	Acero	Pregalvanizado		150 mm	300	3000mm
WBT6X12BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	150 mm	300	3000mm
WBT6X12EG	Acero	Electro galvanizado		150 mm	300	3000mm
WBT6X18	Acero	Pregalvanizado		150 mm	450	3000mm
WBT6X18BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	150 mm	450	3000mm
WBT6X18EG	Acero	Pregalvanizado		150 mm	450	3000mm
WBT6X24	Acero	Pregalvanizado		150 mm	600	3000mm

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)
WBT6X24BA	Acero	Pregalvanizado	Negro	150 mm	600	3000mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)
WBT6X24EG	Acero	Electrogalvanizado		150 mm	600	3000mm

Table 1/3

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
WBT2X12	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12BA	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12EG	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X18	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18BA	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18EG	8.618 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X24	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24BA	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24EG	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X4	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4BA	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4EG	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X6BA	4.082 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6EG	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8	4.436 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X8BA	4.535 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8EG	4.535 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12	8.165 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12BA	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 2/3



Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
WBT4X12EG	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X18	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18BA	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18EG	10.433 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X24BA	13.154 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24EG	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X4	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
WBT4X4BA	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X4EG	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6BA	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6EG	4.99 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12	9.979 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12BA	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X12EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X18	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18BA	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18EG	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X24	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 3/3

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
WBT6X24BA	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X24EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

