


Bandeja de cable en cascada Waterfall de WBT



La passerella portacavi nVent CADDY WBT Performance Waterfall è una soluzione di gestione dei cavi versatile e facile da installare. Grazie all'innovativa tecnologia della parete laterale, gli installatori possono eliminare i punti di sollecitazione pressione sul cavo eliminando al contempo la necessità di tagliare la passerella, risparmiando tempo prezioso sul lavoro. Il design flessibile e l'installazione senza utensili la rendono adatta sia per applicazioni con montaggio a parete che a filo.

La bandeja en cascada Waterfall proporciona un alto nivel de soporte y protección para manojos grandes y de alta densidad de cables, y es una solución ideal para cables de cobre, fibra óptica, PoE y DAS. Está disponible en versiones de 12 y 20 pulgadas, tiene un radio de curvatura de 120 grados y su montaje en lateral permite guiar los cables hasta la ubicación deseada por el instalador, de modo que se siga un recorrido uniforme y el resultado sea agradable a la vista.

La bandeja en cascada Waterfall tiene zonas de sujeción para hacer la puesta a tierra y unión.

CARACTERÍSTICAS

Está equipada con aberturas de sujeción para facilitar la gestión de los manojos de cables.

El recubrimiento en polvo protege contra arañazos o la fricción provocada por los cables.

La bandeja tiene una curvatura de 120 grados y cumple los estándares de radio aprobados por la TIA para todos los tipos de cable.



Los acabados estándar incluyen recubrimientos en negro y electrogalvanizados (zinc), pero se puede personalizar en otros colores previa solicitud.

La bandeja tiene una curvatura de 120 grados y cumple los estándares de radio aprobados por la TIA para todos los tipos de cable.

Material: Acero

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Color	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
WBTWTRFALL12EG	Gris	Electrogalvanizado	347mm	139 mm	196 mm	1.2 kg
WBTWTRFALL12BA	Negro	Polvo recubierto	347mm	139 mm	196 mm	1.2 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

