

Conector de cizalla de bloqueo para tendido ERICO nVent



El conector de cizalla de bloqueo para tendido ERICO nVent cuenta con una solución innovadora y a prueba de manipulaciones para conectar y crear conexiones en paralelo irreversibles en cualquier punto de las redes con conexión a tierra tanto nuevas como existentes. Esta opción rápida y de bajo mantenimiento aumenta la comodidad y simplifica la instalación gracias a su cabezal de perno de cizalla y su exclusiva función de tendido para fijar los conductores en su sitio antes de realizar una conexión segura.

Diseñado para mejorar el rendimiento, reducir los daños y mejorar la fiabilidad, el conector de cizalla de bloqueo para tendido ERICO nVent garantiza una fuerza de fijación constante en todas las conexiones. Fabricado con bronce duradero, el diseño exclusivo hexagonal elimina la necesidad de herramientas especiales a la vez que permite que los instaladores cumplan con los requisitos de par de apriete del sector, además de acelerar las inspecciones gracias a su conexión permanente de alta visibilidad. Adecuado para su uso con cables antirrobo y con cables sólidos n.º 6 y n.º 2 con homologación UL.

CARACTERÍSTICAS

El cabezal de perno hexagonal realiza la cizalla cuando se aplica el par adecuado

La capacidad de tendido elimina la necesidad de añadir o cortar conductores durante la instalación

Permite una conexión permanente y segura entre varios conductores

No se necesitan herramientas especiales

Adecuado para enterramiento directo

Resistente a la corrosión

Marcado para mostrar gamas versátiles de conductores

Cumple con las normativas RoHS y REACH

Adecuado para aplicaciones de interiores y exteriores

Fabricado en EE. UU.

ESPECIFICACIONES

Table 1/2						
Número de catálogo	Materia l	Enterramiento directo	Tamaño del conductor	Número de conductores	Par de apriete	Ancho hexagonal
ELLC1G	Bronce	Sí	#6 Sólido, #6 varado	2	17 N·m	16.51 mm
EL LCS1	Bronce	Sí	#6 Sólido - #2 varado	2	17 N·m	19.05 mm

Table 2/2			
Número de catálogo	Longitud	Diámetro	Peso por unidad
ELLC1G	50mm	19 mm	0.1 kg
EL LCS1	64mm	22 mm	0.14 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.