

# Placa bimetálica BMS

## CARACTERÍSTICAS

Para contacto de alto desempeño entre barras colectoras de aluminio y barras colectoras de cobre



**Material:** Aluminio;Cobre



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud | Anchura | Espesor | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------|---------|---------|-----------------|
| BMS500             | 553090             | 500mm    | 500 mm  | 1 mm    | 1.45 kg         |
| BMS100             | 553080             | 100mm    | 100 mm  | 1 mm    | 0.06 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El grosor es de 0,7 mm (0,028 in) de aluminio y 0,3 mm (0,012 in) de cobre.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.