

Herramienta perforadora y de corte con raíl DIN manual MDRCPT-2



CARACTERÍSTICAS

Perfora ranuras y corta raíl DIN sin rebabas o deformaciones

Realiza perforaciones en ranuras verticales y horizontales

Trabaja con cinco tipos diferentes de raíl DIN y varilla roscada M6

Incluye regla, guía y topes de extremos

Cumple con RoHS



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de ranura	Fondo	Altura	Longitud	Peso por unidad
MDRCPT-2	559142	Aluminio, Acero	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm	13 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se deben perforar las ranuras horizontales a un mínimo de 8 mm (0,315 in) del raíl DIN. Se deben perforar las ranuras verticales a un mínimo de 12 mm (0,472 in) del raíl DIN.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.