


Cubierta de extremo nVent ERIFLEX Flexibar



CARACTERÍSTICAS

Cubierta de extremo para nVent ERIFLEX Flexibar y cable trenzado de alimentación aislado

Permite la inspección visual de la conexión

Ajuste fácil después de la reparación

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

Material: Policarbonato
Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho del conductor	Peso por unidad
ENDCOV20	541774	20 mm	0.19 kg
ENDCOV24	541775	24 mm	0.22 kg
ENDCOV32	541776	32 mm	0.26 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.