


Soportes para perfiles de montaje 19" de altura parcial, CIC



Estos soportes para montar perfiles parciales de 19" en armarios de 800 mm de ancho se pueden ajustar en altura y profundidad.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para el montaje de perfiles verticales 19" CIPP en armarios de 800 mm de ancho. Ajustables en profundidad en pasos de 25 mm utilizando perfiles de fijación rápida CLPK.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

Beneficio: al montar en profundidad los soportes en perfiles, los perfiles de 19 pulg. pueden ajustarse en altura para cumplir con los requisitos del cliente

Comentario: se requieren perfiles click-in, CLPK o perfiles de montaje, CLPF

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Espesor
CIC04	49mm	100mm	50mm	Acero dulce	Zinc plateado	3mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.