

Combinable puerta simple armario de exterior de aluminio autoportante, ECOM



Este armario de aluminio combinable de doble pared y puerta simple, ECOM, está diseñado para uso en exterior. Está disponible listo para uso en muchos tamaños distintos, y, al ser combinable, permite crear múltiples configuraciones diferentes. Con un alto grado de protección IP 66, características antivandalismo y su efectiva capacidad de gestión térmica, los componentes en el interior del armario estarán muy bien protegidos.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE, UK CA, UL

IP

CARACTERÍSTICAS

Material: Aluminio ALMg3. Puerta : 2 mm. Panel posterior : 2 mm. Tejadillo : 2 mm. Tapas inferiores: 2 mm.

Estructura: Acero inoxidable AISI 304L pulido / Perfiles sellados y soldados abiertos en el reverso con patrón de taladros de 25 mm de acuerdo a la norma DIN 43660. Marco: 1.5 mm.

Puerta: De doble pared con aperturas para ventilación superior e inferior para permitir el flujo de aire. Montado sobre bisagras ocultas permitiendo apertura a izquierda o derecha.

Panel posterior: De doble pared con aperturas para ventilación superior e inferior para permitir el flujo de aire/ Fijado desde el interior. Facilidades estándar para montaje de puerta posterior.

Tejadillo: Tejadillo inclinado con pestaña vierteaguas integrada y canales de ventilación alrededor del perímetro.

Paneles laterales: Suministrados como accesorio.

Tapas inferiores: Tapa inferior en una sola pieza con junta de poliuretano inyectado para asegurar el máximo sellado.

Cierre: Sistema de cierre de varillas de 4 puntos. No interfiere con el espacio interior del armario. Manecilla elevadora estándar con cierre de seguridad.

Puesta a tierra: Los paneles internos están puestos a tierra a través de sus fijaciones y están equipados aparte con un perno de tierra.

Acabado: Recubrimiento en polvo 100% polyester de RAL 7035 gofrado.

Protección: Cumple con IP 66 | TIPO 4x, 12 | IK 10, cuando se fija la tapa inferior.

Certificaciones: GOST. Resistente a sustancias climáticas y químicamente activas, de acuerdo a EN61969-3 "Estructuras mecánicas para componentes electrónicos. Armarios de exterior".

Entrega: Marco con puerta montada y asa de elevación, panel trasero y capota de lluvia. La entrega también incluye pernos de puesta a tierra. Entregado en un palé que es idéntico al ancho del gabinete para permitir el abordaje sin remoción. Todo el material de embalaje es reciclable. La placa de montaje y los paneles laterales no se incluyen en la entrega estándar

Cerrojo: Espagnolette 4-point locking system; does not interfere with the enclosure inner space; standard lift handle with security lock

Puesta a tierra: Internal panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud


Entrega: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood; delivery also includes earthing bolts; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal; all packing material is recyclable; mounting plate and side panels are not included in the standard delivery

Espesor (T): 2mm
Material: Aluminio
Acabado: Cepillado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE