


# Luminaria de armario LED de 24 V, EL1200D24V

Luminaria LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. El montaje sin herramientas reduce el tiempo de montaje. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo "conectar y listo". Modelo de 24 V (CC).



## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios nVent HOFFMAN. Puede instalarse horizontal o verticalmente.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Material:</b>                      | De plástico   |
| <b>Acabado:</b>                       | Suave         |
| <b>Color:</b>                         | Negro         |
| <b>Tipo de lámpara:</b>               | DIRECCIÓN     |
| <b>Temperatura del color:</b>         | 4000K         |
| <b>Color de la luz:</b>               | Blanco neutro |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b> | -20 to 55°C   |

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Tipo de toma de corriente | Potencia luminosa emitida | Potencia |
|--------------------|--------|---------|-------|---------------------------|---------------------------|----------|
| EL1200D24V         | 76mm   | 315mm   | 48mm  | NA                        | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200DS           | 76mm   | 364mm   | 48mm  | SCHUKO, Tipo F            | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200DS-BF        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo E                    | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200DS-CH        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo J                    | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200DS-GB        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo G                    | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200DS-US        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo B.                   | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200M            | 76mm   | 315mm   | 48mm  | NA                        | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200M24V         | 76mm   | 315mm   | 48mm  | NA                        | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200MS           | 76mm   | 364mm   | 48mm  | SCHUKO, Tipo F            | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200MS-BF        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo E                    | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200MS-CH        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo J                    | 1200lm                    | 12W      |

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Tipo de toma de corriente | Potencia luminosa emitida | Potencia |
|--------------------|--------|---------|-------|---------------------------|---------------------------|----------|
| EL1200MS-GB        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo G                    | 1200lm                    | 12W      |
| EL1200MS-US        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo B.                   | 1200lm                    | 12W      |
| EL900D             | 76mm   | 314mm   | 48mm  | NA                        | 900lm                     | 9W       |
| EL900DS            | 76mm   | 364mm   | 48mm  | SCHUKO, Tipo F            | 900lm                     | 9W       |
| EL900DS-BF         | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo E                    | 900lm                     | 9W       |
| EL900DS-CH         | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo J                    | 900lm                     | 9W       |
| EL900DS-GB         | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo G                    | 900lm                     | 9W       |
| EL900DS-US         | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo B.                   | 900lm                     | 9W       |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.