


Zócalo para cableado | Armarios autoportantes, PCU



Este marco habilita espacio adicional en la parte inferior y se puede separar del armario. Dispone de un patrón de taladros universal para montar accesorios con facilidad.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para entrada y recorrido de cables, o para la instalación de un sistema de distribución. El patrón de taladro en el marco del armario facilita el montaje de accesorios ej: CLPF, CLPK. Se fija a la base del armario con tornillos M12. Disponible en 300mm de alto. (Altura 200 mm disponible bajo pedido).

Material: Marco en chapa de acero de 1,75 mm. Paneles en chapa de acero de 1,35 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: Cumple con IP 41 | TYPE 1.

Instrucciones de montaje: Para cerrar los laterales añada paneles laterales PCUP.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con paneles frontal y posterior incluyendo accesorios de montaje.

Color: Gris claro
Acabado: Plateado
Código de color: RAL 7035
Material: Acero

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Acero inoxidable

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Acero inoxidable
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Acero inoxidable
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Acero inoxidable
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Acero inoxidable
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Acero inoxidable
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Acero inoxidable
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Acero inoxidable
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Acero inoxidable
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Acero inoxidable
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Acero inoxidable
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Acero inoxidable
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Acero inoxidable
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Acero inoxidable
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Acero inoxidable
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Acero inoxidable
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Acero inoxidable
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Acero inoxidable
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Acero inoxidable
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Acero inoxidable

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE