

Zócalo frontal y posterior | Armarios autoportantes, PF



El zócalo delantero y trasero permite disponer el cableado sin restricciones de acuerdo con la norma VDE 0113. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sección frontal y posterior de zócalo. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo está formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PS se piden por separado. Disponible en alturas de 100 y 200 mm. Los zócalos de 200 mm se suministran con tapa posterior para cableado formada por dos paneles desmontables de 100 mm. La placa frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado en cada lado para una mayor rigidez.

Material: Piezas de esquina de 2 mm, paneles en chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior (2 paneles posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con material de montaje. Accesorios de montaje para los paneles laterales PS y perfiles transversales PCP.

Instrucciones de montaje: Añada los laterales PS para completar el zócalo. Cuando combinen armarios se recomienda añadir paneles transversales PCP para soporte de cables y mayor rigidez.

Beneficio: el zócalo permite fijar los gabinetes al piso sin necesidad de acceder al interior

Comentario: el zócalo frontal y trasero PF, puede montarse junto con los paneles laterales PS; si se va a crear un sistema de gabinetes con varios gabinetes, los paneles laterales deberán montarse sólo al inicio y al final

Comentario: para reforzar los zócalos combinados, deben usarse perfiles de combinación de zócalos PCP/PCPK

Requisitos de montaje: agregue los paneles laterales PS para obtener un zócalo completo; cuando combine gabinetes, se recomienda añadir paneles transversales PCP, para soportar ductos de cables y una rigidez adicional

Espesor: 1.5mm
Material: Acero dulce
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 7022
Color: Umbra Gray

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF1060	100mm	600mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF1080	100mm	800mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF2040	200mm	400mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF1050	100mm	500mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF2050	200mm	500mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF2060	200mm	600mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF1040	100mm	400mm	63mm	Autoportante	Acero dulce
PF2080	200mm	800mm	63mm	Autoportante	Acero dulce

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para armarios de ancho 1600 mm utilice 2 zócalos de 800 mm de ancho.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**