

Marco giratorio, ESFC

Se trata de un marco giratorio para equipos de 19" que proporciona más espacio de montaje para dichos equipos, así como acceso por la parte posterior a los componentes y equipos montados tras abrirlo.



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Marco giratorio de altura total para componentes de 19" que permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre la toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables y compactos. Con bisagras especialmente diseñadas para proporcionar una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Perfiles verticales de acero cincado para puesta a tierra directa de los componentes montados. Equipamiento estandar con bisagras 130°. También se puede montar en el lateral de armarios autoportantes de 600 mm de profundidad. Para armarios de acero combinables se usan las barras de soporte transversal ESFB en combinación con el accesorio VBD si se requiere. Ajustable en profundidad en pasos de 12.5 mm.

Carga máxima: 1800N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.

Cierre: 2 cierres DIN de 3 mm.

Material: Acero cincado. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.

Instrucciones de montaje: Para armarios de acero combinables de 600, 800, 1000, 1200 de ancho. Incluir ESFB para el montaje.

Cerrojo: dos cerrojos de doble bit de 3 mm

Requisitos de montaje: ESFC para gabinetes de acero, combinables de 600 mm (24), 800 mm (31), 1000 mm (39), 1200 mm (47) de ancho; agregue ESFB para montar en un gabinete combinable de acero

Espesor: 2mm
Material: Acero dulce
Acabado: Zinc plateado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Unidades de rack	Material del armario
ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Acero dulce
ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Acero dulce
ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Acero dulce
ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Acero dulce
ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.