

Cubierta protectora de ventilador de diseño higiénico, ECHD



Estas nuevas cubiertas, especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de los exigentes procesos sanitarios en el sector de alimentación y bebidas, ofrecen un grado de protección IP más alto para ayudar a proteger los ventiladores con filtro EF contra la entrada de agua.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Esta cubierta, diseñada para el sector de alimentación y bebidas con materiales especiales para los exigentes procesos sanitarios, ayuda a proteger los ventiladores con filtro contra la entrada de agua en entornos de lavado. Una vez instalada, la cubierta aumenta el grado de protección de los ventiladores con filtro EF de IP 54 a IP 56. La cubierta puede retirarse fácilmente para las operaciones de mantenimiento y sustitución de juntas, y también puede abrirse en un ángulo de 35° para facilitar la limpieza del filtro. Al estar inclinada, la cubierta evita que se acumulen líquidos y otros residuos. Plegado y sellado por soldadura (se requiere mecanizado).

Protección: Se corresponde con IP 56 tipo 4, 12 cuando se instala sobre un ventilador con filtro exterior EF (ECHD70 solo tipo 12).

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Material: Acero inoxidable pulido AISI de grado 304L. La junta de silicona azul cumple con la norma FDA 21 CFR 177.2600.

Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400.

Acabado: 400 pre-grained stainless steel

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
ECHD10	230mm	150mm	57mm	Acero inoxidable	Montado en la pared
ECHD20	260mm	176mm	57mm	Acero inoxidable	Montado en la pared
ECHD22	330mm	233mm	57mm	Acero inoxidable	Montado en la pared
ECHD30	390mm	282mm	95mm	Acero inoxidable	Montado en la pared
ECHD50	480mm	350mm	110mm	Acero inoxidable	Montado en la pared
ECHD70	480mm	350mm	160mm	Acero inoxidable	Montado en la pared

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.