

Caja para bornas de diseño higiénico, HDTB



La caja para bornas nVent HOFFMAN de diseño higiénico de la gama HDTB está especialmente diseñada para proteger los equipos críticos en entornos sanitarios exigentes y para facilitar la limpieza. El armario minimiza los riesgos higiénicos y ayuda a reducir el tiempo de inactividad para aumentar la productividad gracias a las superficies de autodrenaje de acabado liso y sin huecos, además de su alto grado de protección.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable pulido AISI de grado 304L. Cuerpo y cubierta: 1,5 mm.

Estructura: Plegado y sellado por soldadura Cuatro pernos M6x13 para la fijación del perfil inferior o de la placa de montaje.

Tapa: Plegado y sellado por soldadura Lados inclinados en 3°. Se incluyen pernos AISI 316 HD con junta de silicona azul.

Junta: La junta de silicona extraíble de una sola pieza con esquinas moldeadas ayuda a garantizar un sellado adecuado, lo que facilita y agiliza el desmontaje de la misma en las operaciones de limpieza y mantenimiento. La silicona cumple con la norma FDA 21 CFR 177.2600. Color azul (RAL 5010).

Entrada de cables: No cuenta con aberturas para cables para minimizar los riesgos higiénicos.

Puesta a tierra: Pernos de tierra M8x18 mm en el cuerpo y en la cubierta, tuercas M8, arandelas y etiquetas de toma de tierra.

Protección: Cuenta con protección IP 66/69 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 08.

Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400, pulido para RA < 0.8 µm.

Suministro: Cuerpo con cubierta y accesorios de montaje.

Información adicional: Para consultar los accesorios para el exterior del armario, vaya a nuestra sección de accesorios para diseño higiénico.

Montantes de puesta a tierra M8 x 18 mm en el cuerpo y cubierta, tuercas M8, arandelas de puesta a tierra y etiquetas de puesta a tierra.

Material: Acero inoxidable 304L

Acabado: Cepillado

Espesor: 1.5mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo
HDTB151508	150mm	150mm	80mm
HDTB151512	150mm	150mm	120mm
HDTB202012	200mm	199mm	120mm
HDTB203012	200mm	299mm	120mm
HDTB204012	200mm	400mm	120mm
HDTB304012	300mm	400mm	120mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

