


Diseño Higiénico Armarios Fijación Mural, HDW



La gama de Diseño Higiénico de nVent HOFFMAN está diseñada y construida con materiales especiales para altos requerimientos de operaciones sanitarias y de minuciosa limpieza. El diseño sin huecos, las superficies altamente pulidas para auto drenaje, junto con un alto grado de protección ayudan a reducir las horas no operativas, tales como limpieza y mantenimiento, lo que conduce a un aumento de la productividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

CARACTERÍSTICAS

Material: Cuerpo: 1.5 mm. Puerta: 2.0 mm. Acero inoxidable AISI 304L pulido. Placa de montaje : 2 mm Acero galvanizado.

Estructura: Cuerpo monobloque, plegado y sellado por soldadura. La parte superior del cuerpo está equipada con un techo inclinado a un ángulo de 30° hacia delante y termina con un voladizo de 30 mm para evitar que los líquidos de drenaje caigan en la junta y la puerta.

Puerta: Plegado con un ángulo de inclinación de 8° en todos los lados. Superficie montada con una apertura de 120°. Bisagras de acero galvanizado ocultas con pasador cautivo. Se puede montar con la apertura a la izquierda o la derecha (no se requiere mecanizado).

Bisagras interiores: La bisagra de la puerta está diseñada específicamente para ocultarse dentro del armario cuando se cierra la puerta con el fin de evitar la acumulación de suciedad, lo que facilita la limpieza del armario.

Junta: La junta de silicona azul extraíble de una sola pieza con esquinas moldeadas garantiza un sellado adecuado, lo que facilita y agiliza el desmontaje de la misma en las operaciones de limpieza y sustitución. La silicona cumple con la norma FDA 21 CFR 177.2600.

Cierre: El cierre para HD es de acero inoxidable 316L con junta de silicona azul, el cierre esta conforme con la norma DIN EN 1672-2:2009.

Placa de montaje: Fijada sobre pernos de M-8 sobre la parte posterior del armario. Todas las caras de 800 mm y superiores están reforzadas con bordes plegados. La placa está marcada verticalmente en intervalos de 10 mm para un posicionamiento horizontal del equipamiento mas sencillo.

Entrada de cables: Sin salida de cables en la solución estándar para evitar riesgo higiénico.

Protección: Corresponde con IP66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Acabado: Acero inoxidable granallado 400, pulido para Ra<0,8 microons.

Suministro: Armario con puerta, placa de montaje, llave metálica y accesorios de montaje.

Información adicional: Para consultar los accesorios que se encuentran en la parte exterior del armario, vaya a nuestra sección de accesorios para diseño higiénico.

Las superficies lisas y con pendiente de auto-drenaje evitan la acumulación o el encharcamiento de productos alimenticios, agua o productos químicos

- Espesor (T):**

1.5mm
- Grado de inclinación:**


30°
- Acabado:**

Cepillado
- Material:**

Acero inoxidable 304

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tamaño del panel
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE