

Puertas interiores, ADI



Es posible montar pantallas e indicadores en una superficie dentro del armario, así como cubrir otros componentes y evitar el acceso no autorizado.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda. Cierre DIN 3 mm. Las puertas con altura de 700 mm y superiores llevan 2 cierres. Profundidad útil entre la puerta interior y exterior: 35 mm. Ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. Versión en 19" disponible bajo pedido. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado.

Material: Puerta: chapa de acero de 1,5 mm. Perfiles verticales: chapa de acero de 2 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: IP 2XC.

Cantidad por embalaje: Puerta interior, dos perfiles verticales y accesorios de montaje.

Espesor:	1.5mm
Color:	Gris claro
Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de puerta	Cantidad de cierres	Familia de productos
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Montado en la pared
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Montado en la pared
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Montado en la pared
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Montado en la pared
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Montado en la pared
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Montado en la pared
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Montado en la pared
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Montado en la pared

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de puerta	Cantidad de cierres	Familia de productos
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Montado en la pared
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Montado en la pared
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Montado en la pared
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Montado en la pared
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Montado en la pared
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Montado en la pared
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Montado en la pared
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Montado en la pared
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Montado en la pared
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Montado en la pared
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Montado en la pared

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No es adecuado para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE