


Puerta interior de acero inoxidable, ADIS



Es posible montar pantallas e indicadores en una superficie dentro del armario, así como cubrir otros componentes y evitar el acceso no autorizado.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda (requiere mecanización). Cierre DIN 3 mm. Las puertas de altura 800 mm y superiores tienen 2 cierres. Fondo útil entre la puerta interior y la exterior: 35 mm, posición ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. Versión para 19" disponible bajo pedido.

Material: Puerta: acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm y perfiles verticales de acero inoxidable AISI 304L de 2 mm.

Protección: IP 2XC.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: Puerta interior, dos perfiles verticales y accesorios de montaje.

Una puerta lisa para montaje dentro de un gabinete de montaje en pared

Superficie de montaje adicional que proporciona dos niveles de acceso

Para pedir la versión de 19 pulgadas, por favor agregue I19 al número de catálogo, por ejemplo ADIS04030I19 (no apto para AFS)

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de puerta	Cantidad de cierres	Familia de productos
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Montado en la pared
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Montado en la pared
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Montado en la pared
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Montado en la pared
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Montado en la pared

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de puerta	Cantidad de cierres	Familia de productos
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Montado en la pared
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Montado en la pared
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Montado en la pared

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para la versión 19", por favor añadir I19 a la referencia del catalogo. Por ejemplo "ADIS04030I19". No es adecuado para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

