

Cáncamos | Armarios autoportantes, LE

Estos cáncamos de elevación garantizan la seguridad al transportar o manipular el armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Rosca M-12. Se monta directamente en las esquinas de los armarios. Cumple con los requerimientos para levantamiento de la norma DIN 580.

Carga máxima: 3400N por cáncamo levantado con ángulo máximo de 45°. * Seguir las instrucciones de levantamiento de nVent HOFFMAN.

Cantidad por embalaje: 4 piezas.

Beneficio: los gabinetes con base de piso pueden transportarse con mayor facilidad y seguridad cuando se elevan



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
LE9304	71mm	50mm	30mm	Acero dulce	Zinc plateado
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Acero inoxidable 304	Molino
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Acero inoxidable 316L	Molino

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.