

Armario compacto puerta simple, MKS



La gama de armarios compactos autoportantes de acero dulce y puerta simple MKS, con grado de protección IP 55 y listos para uso, está disponible en muchos tamaños diferentes. Esta gama de armarios se adapta bien a muchas aplicaciones diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Cuerpo: chapa de acero pintado de 1.35 mm. Paneles posteriores y superiores: chapa de acero pintado de 1.5 mm. Puerta: chapa de acero pintado de 2 mm. Placa de montaje: chapa de acero galvanizado de 3 mm. Tapas inferiores: chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Marco de plegado cuádruple y soldado eléctricamente. Perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros que permite el ajuste de la placa de montaje en profundidad.

Puerta: Montada sobre la estructura con bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye marco de refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Panel posterior: Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puerta posterior.

Techo: Desmontable.

Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interno del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento o Euro-barrilete y manecilla.

Tapas inferiores: Formada por 3 piezas.

Placa de montaje: Doble plegado se monta por deslizamiento. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Suministrada en el exterior del armario para ahorrar manipulación.

Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado: Pintura al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Suministro: Armario con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje (excepto la versión PE) y marco de refuerzo interior de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario. Todo el material de embalaje es reciclable.

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035

Grosor del cuerpo: 1.35mm
Grosor de puerta: 2mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel	Profundidad de montaje máxima
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	No		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Sí	1094 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	No		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Sí	1094 x 694mm	359mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	No		
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Sí	1294 x 494mm	259mm
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	No		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Sí	1294 x 494mm	359mm
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	No		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Sí	1294 x 694mm	259mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	No		
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Sí	1294 x 694mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	No		
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Sí	1494 x 494mm	259mm
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	No		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Sí	1494 x 494mm	359mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	No		
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Sí	1494 x 694mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	No		
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Sí	1494 x 694mm	359mm

Table 2/3

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel	Profundidad de montaje máxima
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	No		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Sí	1494 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	No		
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Sí	1494 x 894mm	359mm
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	No		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Sí	1494 x 894mm	459mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	No		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Sí	1694 x 494mm	359mm
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	No		
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Sí	1694 x 694mm	359mm


Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel	Profundidad de montaje máxima
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	No		
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Sí	1694 x 694mm	459mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	No		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Sí	1694 x 894mm	359mm
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	No		
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Sí	1894 x 494mm	359mm
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	No		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Sí	1894 x 694mm	359mm
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	No		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Sí	1894 x 694mm	459mm

Table 3/3

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel	Profundidad de montaje máxima
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	No		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Sí	1894 x 894mm	359mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	No		
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Sí	1894 x 894mm	459mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para tener más opciones de cableado, añade zócalos PF y PCP.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.