


Placas de montaje Recintos de pared, AMP

La placa de montaje de acero contribuye a acelerar el montaje de la carcasa, ya que se puede mecanizar fácilmente y equipar con componentes antes de ser montado.



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa de montaje de acero para recintos montados en la pared. Todos los tamaños a partir de 800 mm y superiores están reforzados por bordes plegados. Mediante el uso del accesorio AMG, la posición de la placa de montaje se puede ajustar a cualquier profundidad. Este accesorio no es adecuado para la gama de armarios AFS, consulte por favor el catálogo de piezas de repuesto y de reemplazo.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad del paquete: 1 pieza.

Material: Acero dulce
Acabado: Galvanizado
Espesor: 2mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño del panel	Material del armario
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Acero dulce
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Acero dulce
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Acero dulce
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Acero dulce
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Acero dulce
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Acero dulce
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Acero dulce
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Acero dulce
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Acero dulce
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Acero dulce
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Acero dulce
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Acero dulce

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño del panel	Material del armario
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Acero dulce
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Acero dulce
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Acero dulce
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Acero dulce
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Acero dulce
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Acero dulce
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Acero dulce
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Acero dulce

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño del panel	Material del armario
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Acero dulce
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Acero dulce
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Acero dulce
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Acero dulce
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Acero dulce
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Acero dulce
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Acero dulce
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Acero dulce
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Acero dulce
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Acero dulce
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Acero dulce
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Acero dulce
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Acero dulce
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Acero dulce
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Acero dulce
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Acero dulce

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No apto para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.