

Perfiles 19", CIP



Cuando se usan estos perfiles, es posible montar de manera fácil equipos de 19" en armarios autoportantes ya sea en la fábrica o en el emplazamiento definitivo.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Perfil de montaje de altura completa para obtener un sistema de montaje en 482.6 mm (19") en todos los lados. Totalmente ajustable en profundidad.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par.

Instrucciones de montaje: Para ser usados en conjunto con los perfiles CIB ó CID. Para montaje en altura parcial se requiere CIWR.

Espesor: 2mm
Material: Acero dulce
Acabado: Zinc plateado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Unidades de rack	Material del armario
CIP38	1800mm	45mm	29mm	38U	Acero dulce
CIP24	1200mm	45mm	29mm	24U	Acero dulce
CIP29	1400mm	45mm	29mm	29U	Acero dulce
CIP47	2200mm	45mm	29mm	47U	Acero dulce
CIP42	2000mm	45mm	29mm	42U	Acero dulce
CIP22	1100mm	45mm	29mm	22U	Acero dulce
CIP33	1600mm	45mm	29mm	33U	Acero dulce
CIP20	1000mm	45mm	29mm	20U	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.