


# Perfiles de montaje 19" de altura parcial, CIPP



Estos perfiles parciales, que se pueden ajustar en altura y profundidad, permiten instalar equipos de 19" pero no impiden que los clientes puedan acceder a los componentes instalados en la placa de montaje dentro del armario.

## CARACTERÍSTICAS

**Descripción:** Perfiles verticales 19" de altura parcial para obtener un sistema de montaje en 482.6 mm (19") en todos los lados. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm utilizando los perfiles de fijación rápida CLPK.

**Material:** Acero cincado de 2 mm.

**Cantidad por embalaje:** 2 piezas con accesorios de montaje.

**Instrucciones de montaje:** Para ser utilizados con soportes CIC en armarios de 800 mm de ancho.

**Comentario:** se requieren soportes de 19 pulg, CIC o reductores de ancho, CWIR

**Requisitos de montaje:** para usarse con soportes CIC en gabinetes de 800 mm de ancho

**Espesor:** 2mm  
**Material:** Acero dulce  
**Acabado:** Zinc plateado

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Unidades de rack | Material del armario |
|--------------------|--------|---------|-------|------------------|----------------------|
| CIPP10             | 445mm  | 45mm    | 29mm  | 10U              | Acero dulce          |
| CIPP13             | 578mm  | 45mm    | 29mm  | 13U              | Acero dulce          |
| CIPP06             | 267mm  | 45mm    | 29mm  | 6U               | Acero dulce          |
| CIPP18             | 800mm  | 45mm    | 29mm  | 18U              | Acero dulce          |

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Unidades de rack | Material del armario |
|--------------------|--------|---------|-------|------------------|----------------------|
| CIPP09             | 400mm  | 45mm    | 29mm  | 9U               | Acero dulce          |
| CIPP11             | 489mm  | 45mm    | 29mm  | 11U              | Acero dulce          |
| CIPP15             | 667mm  | 45mm    | 29mm  | 15U              | Acero dulce          |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**