


Pupitre compacto de acero dulce, MPG



EL pupitre compacto de acero dulce, MPG, con grado de protección IP55/56 está disponible lista para uso. Tiene un panel de escritorio abatible y un diseño ergonómico que permite una fácil instalación y acceso al equipo HMI. Asimismo, aumenta el espacio de montaje disponible. Es posible utilizar paneles superiores de acero inoxidable como alternativa cuando la consola está expuesta a agentes químicos, etc.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Cuerpo y puerta: Acero dulce de 1,5 mm. Panel trasero: Acero dulce de 1,5 mm. Placas inferiores: Acero galvanizado de 1,2 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,5 mm.

Cuerpo: Plegado y con las juntas soldadas. La construcción del pupitre incluye una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de las puertas, actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles: De plegado sencillo y montaje en superficie con bisagras, que permite la apertura a izquierda y derecha de la puerta de la base. Ángulo 12° respecto a la horizontal. Las bisagras ocultas, en el borde superior, permiten una apertura de 90°. El panel se mantiene abierto mediante un tirante mecánico de autoenganche/autodesenganche. Puerta doble en unidades base de 1200 y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje: Placa de montaje estándar en la unidad base.

Cierre: Cierres de doble paletón de 3 mm para el panel superior. Para la base, dos cierres de doble paletón de 3 mm.

Entrada de cables: Abertura inferior para acceso de cables. Se suministra de serie con tapas inferiores para entrada de cables.

Conexión a tierra: Pernos roscados M8 en cuerpo, puerta, panel superior y panel trasero.

Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.

Protección: Puerta sencilla: IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Puerta doble: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Suministro: Placa de montaje, tuercas y arandelas adecuadas para la conexión a tierra. El pupitre se entrega en un palé de madera.

Grosor del cuerpo:	1.5mm
Grosor de puerta:	1.5mm
Color:	Gris claro
Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño del panel	Profundidad de montaje máxima	Peso
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Solo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho tienen doble puerta.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE