

Pasamuros de plástico | Armarios murales, CPG



Es posible ajustar la compresión de cada cable instalado en esta tapa para cables, así como fijarla con una contratuerca; de esta forma, se elimina la tensión y se consigue un alto índice de protección.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Fijación de cables tradicional. Conocido por su excelente alivio de tensión incluso mientras consigue un alto nivel de protección. Tuercas de fijación de plástico incluidas en el suministro.

Material: Cuerpo en poliamida PA6 y junta de sellado en neopreno.

Resistencia a la temperatura: -20°C a +100°C.

Inflamabilidad: V-2 según UL94.

Acabado: RAL 7035.

Protección: IP 66

Material: Poliamida 6; Neopreno

Acabado: Suave

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Tamaño de rosca
CPG12	31mm	15mm	17mm	Acero dulce	Montado en la pared	M12 x 1,5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Acero dulce	Montado en la pared	M16 x 1,5
CPG20	40mm	24mm	26mm	Acero dulce	Montado en la pared	M20 x 1,5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Acero dulce	Montado en la pared	M25 x 1,5

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Tamaño de rosca
CPG32	56mm	42mm	44mm	Acero dulce	Montado en la pared	M32 x 1,5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Acero dulce	Montado en la pared	M40 x 1,5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Acero dulce	Montado en la pared	M50 x 1,5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Acero dulce	Montado en la pared	M63 x 1,5

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

