


Armario mural compacto de poliéster, UCP/UCPT



La gama de armarios murales compactos de poliéster y puerta simple UCP/UCPT, con grado de protección IP 66/IP 54, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Puede encargarse con puerta opaca o transparente. Esta gama de armarios es idónea para instalaciones al aire libre, incluso cuando están expuestos a la luz directa del sol. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

CARACTERÍSTICAS

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión del UCPT : policarbonato.

Estructura: Monobloque moldeado de 3 mm de espesor. Cuatro taladros para fijación mural. Sin entrada de cables.

Puerta: Puerta con o sin ventana y apertura de 180°. Para UCP/UCPT750 y tamaños superiores se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. La estanqueidad está asegurada por una junta de poliuretano inyectado.

Cierre: Cierre DIN de 3 mm con giro de 90°. UCP/UCPT540 y superiores con un cierre de varilla de 3 puntos. Otros cierres están disponibles como accesorios.

Resistencia a la temperatura: -25 °C a 70 °C en uso permanente (temperaturas máximas de pico hasta 130 °C).

Características: Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento $U_i = 1000 \text{ V ac}$ y 1500 V dc .

Protección: IP 66, TIPO 4, 4X, 12, 13 para UCP excepto UCP320 y UPC430 IP65. IP54 TIPO 12 para UCPT. Resistencia al impacto IK 08 (IK 07 para armarios con puerta transparente UCPT).

Certificaciones: CE, GOST. Certificaciones CSA y cULus_UL Listed solo en armarios de puerta plena. Para más certificaciones por favor contacte con nuestro departamento de Ventas.

Acabado: Materia prima precoloreada gris claro RAL 7035.

Suministro: Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y mini tejadillo autoadhesivo de protección contra la lluvia.

Nota: UCP320, UCP430 y UCP540 se entregan con las puertas dentro del embalaje, desmontadas.


Material:	Poliéster
Acabado:	Suave
Color:	Gris claro

Código de color: RAL 7035
Grosor del cuerpo: 3mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tipo de puerta	Cantidad de cierres	Peso
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Claro	3	22.8kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Claro	1	2.8kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Claro	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Claro	3	6.9kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Claro	3	7kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Claro	3	11.7kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Claro	3	14.9kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparente	3	22.3kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparente	1	3.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparente	3	7.1kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparente	3	7.3kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparente	3	11.8kg
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparente	3	15kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.