

Cubierta de protección para ventilador, EFCS

Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down environments. Doblado y con costura soldada. (Machining is required).

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Proporciona una protección adicional contra el agua a los ventiladores en aplicaciones de exterior o en ambientes húmedos. Plegado y soldado (requiere mecanizado).

Material: 1.5 mm acero inoxidable AISI 304L / AISI 316L.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Protección: Se corresponde con IP 56.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Material
EFCS25-30	375mm	275mm	100mm	Acero dulce	Autoportante, Montado en la pared	Acero inoxidable 304
EFCS25-30-316	375mm	275mm	100mm	Acero dulce	Autoportante, Montado en la pared	Acero inoxidable 316
EFCS20-316	275mm	175mm	100mm	Acero dulce	Autoportante, Montado en la pared	Acero inoxidable 316
EFCS50-60	450mm	350mm	100mm	Acero dulce	Autoportante, Montado en la pared	Acero inoxidable 304
EFCS50-60-316	450mm	350mm	100mm	Acero dulce	Autoportante, Montado en la pared	Acero inoxidable 316
EFCS20	275mm	175mm	100mm	Acero dulce	Autoportante, Montado en la pared	Acero inoxidable 304

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.