

Paneles laterales | Armarios autoportantes, PCUP



El espacio adicional habilitado al montar un marco de extensión se cierra con estos paneles para mantener el índice de protección y limitar el acceso a dicho espacio.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para cubrir los laterales del marco inferior de cableado PCU. Fijado con 4 tornillos.

Material: Chapa de acero de 1,35 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035
Espesor:	1.35mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario
PCUP306R5	300mm	599mm	12mm	Acero dulce
PCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Acero dulce
PCUP206R5	200mm	599mm	12mm	Acero dulce
PCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.