

Panel superior e inferior | Armarios autoportantes, DPC

Al montar un juego completo de puertas y paneles, se conserva tanto la estética del armario como su calificación IP.



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Se precisa para cubrir el espacio superior e inferior de cada sección de armario para puertas o paneles parciales o zona de cables. Se utiliza en combinación con divisores horizontales, CDH/CDHK, las puertas y paneles parciales DP/DPP y puerta de zona de cables DPA.

Material: Chapa de acero de 1,75 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: Cumple con IP 44. Para IP 21 se suministra sin junta de estanqueidad.

Instrucciones de montaje: El panel DPC ocupa 200 mm de altura de armario. En un armario de alto 2000 mm en el que se utilice paneles DPC queda un espacio útil de 1800 mm disponible para puertas/paneles parciales.

Cantidad por embalaje: Panel superior e inferior con accesorios de montaje.

Requisitos de montaje: DPC covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPC is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035
Espesor:	1.75mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Autoportante	Acero dulce
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Autoportante	Acero dulce
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Autoportante	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

