

Armario mural de aluminio de puerta simple, WAS



La gama de armarios murales de aluminio y puerta simple WAS, con grado de protección IP 66, está disponible para su uso en muchos tamaños diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. La gama WAS es ideal para su uso en zonas expuestas a la corrosión y a condiciones ambientales adversas.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Aluminio AlMg3. Cuerpo: 2 mm. Puerta: 2,5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Cuerpo: Plegado y sellado por soldadura. Cuatro pernos M8 x 13 para la fijación de los perfiles inferiores o de la placa de montaje. Con el fin de facilitar la instalación, cada esquina de la parte trasera del armario está marcada con láser para indicar con precisión dónde taladrar y fijar los soportes de montaje en pared AWS.

Puerta: Montaje en superficie, con apertura de 130°. Bisagras extraíbles ocultas con pasador cautivo. Apertura hacia la izquierda o la derecha. Pernos soldados M6 internos para perfiles de puerta montados MMDP. La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado de una pieza.

Cumple con la norma IP66 | IK 08

Cerradura de doble paletón de 3 mm personalizado de nVent HOFFMAN con movimiento de 90 ° y mecanismo antivibración. Dos cierres para armarios con una altura de 600 mm a 800 mm. Cierre de varillas de tres puntos para armarios de 1000 mm o de una altura superior. También hay disponibles otros insertos como accesorios.

Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior hay perforaciones para facilitar la fijación de los cables. Fijado con pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. Todos los lados a partir de 800 mm y superiores están reforzados mediante bordes plegados. El accesorio AMG permite ajustar la placa de montaje a cualquier profundidad.

Acceso a los cables: Sin placas de montaje de serie para maximizar la estanqueidad.

Conexión a tierra: Montantes de conexión a tierra M8x18 mm en el cuerpo y en la cubierta, tuercas M8, y arandelas y etiquetas de conexión a tierra.

Suministro: Armario con puerta y placa de montaje, perfiles de montaje de puerta, llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje. Llave metálica, para 1000 mm de altura o más. Conexiones a tierra.

Conexión a tierra: Montantes de conexión a tierra M8x18 mm en el cuerpo y en la cubierta, tuercas M8, y arandelas y etiquetas de conexión a tierra.

Suministro: Armario con puerta y placa de montaje. Llave de plástico de doble paletón de 3 mm y accesorios de montaje. Llave metálica, para 1000 mm de altura o más. Conexiones a tierra.

- Grosor del cuerpo: 2mm
- Grosor de puerta: 2.5mm
- Material: Aluminio
- Color: Gris claro
- Acabado: Polvo recubierto
- Código de color: RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Número de dispositivos de bloqueo	Tamaño del panel	Peso
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE